



Stimmungsvolle Atmosphäre auf der Terrasse oder im Garten

Ideale Lichtinszenierung



Leuchte



Kabel zusammenstellen



Trafo auswählen

Fertig!

Jederzeit erweitern!



Plug & Shine Neon LED Stripe IP67 3000K 24V 5m

LED Streifen

UVP: 110,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-361225
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	31 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Treiber
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3050 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Schlicht
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 14 mm (L) 5000 mm

Produktgewicht

1.042 kg