



LED Bodeneinbauleuchte Ocos in Anthrazit 6,2W 190lm IP67

Terrasseneinbaustrahler

UVP: 138,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-555037
Material	Metall
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6.2 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Montageart	Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	190 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 135 mm (Ø) 155 mm

Produktgewicht

2.201 kg