



## LED Bodeneinbaustrahler in Edelstahl-gebürstet 2W 60lm IP65 rund

Terrasseneinbaustrahler

UVP: 23,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | A-408056                      |
| <b>Material</b>          | Edelstahl, Kunststoff         |
| <b>Farbe</b>             | Edelstahl-gebürstet           |
| <b>Anschlussspannung</b> | 230 V                         |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 2 W                           |
| <b>Frequenz</b>          | 50 Hz                         |
| <b>Schutzklasse</b>      | II                            |
| <b>Schutzart</b>         | IP65                          |
| <b>Montageart</b>        | Boden, Einbau                 |
| <b>Dimmbar</b>           | Nein                          |
| <b>Lichttechnologie</b>  | LED                           |
| <b>Bauform</b>           | LED-Platine                   |
| <b>Farbtemperatur</b>    | 3000 Kelvin                   |
| <b>Lichtfarbe</b>        | Warmweiß                      |
| <b>Lichtstrom</b>        | 60 lm                         |
| <b>Lebensdauer</b>       | 30000 h                       |
| <b>Schaltzyklen</b>      | 15000                         |
| <b>Anwendungsbereich</b> | Garten, Hauseingang, Terrasse |
| <b>Stil</b>              | Schlicht                      |
| <b>Form</b>              | rund                          |
| <b>Netzstecker</b>       | Nein                          |
| <b>Leuchtmittel</b>      | Ja, fest verbaut              |
| <b>Produktmaße</b>       | (H) 82 mm (Ø) 50 mm           |

**Produktgewicht**

0.132 kg