



LED Plug & Shine Bodeneinbauleuchte in silber warmweiß IP65 70mm

Terrasseneinbaustrahler

UVP: 24,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-347459
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	1.3 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Belastbar bis	0.1 kg
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	50 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(B) 35 mm (T) 20 mm (L) 63 mm

Produktmaße

(H) 30 mm (Ø) 70 mm

Produktgewicht

0.137 kg