



Mastleuchte Fia in Schwarz-matt E27 3-flammig IP44

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 316,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-561788
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	3x 40 W
Fassung	3x E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten
Stil	Zeitlos
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 1868 mm (Ø) 424 mm
Produktgewicht	7.66 kg