



## LED Plug & Shine Mini Bodeneinbauleuchte in silber 2,5W warmweiß IP65 ...

Terrasseneinbaustrahler

UVP: 36,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-347457
<b>Material</b>	Edelstahl, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	2.5 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Fernbedienung
<b>Belastbar bis</b>	0.5 kg
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	50 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse, Garage & Carport
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(B) 95 mm (T) 80 mm (L) 40 mm

**Produktmaße**

(H) 90 mm (Ø) 55 mm

**Produktgewicht**

0.171 kg