

Fernsehgeräte	Parameter-Wert	Einheit
NAME ODER HANDELSMARKE DES LIEFERANTEN	TOSHIBA	
ANSCHRIFT DES LIEFERANTEN	PARKRING 6, 85748 GARCHING	
MODELLKENNUNG	43QA7D63DG	
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE BEI STANDARD-DYNAMIKUMFANG (SDR)	F	
LEISTUNGS-AUFNAHME IM EIN-ZUSTAND BEI STANDARD-DYNAMIKUMFANG (SDR)	51.0	W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (HDR)	G	
LEISTUNGS-AUFNAHME IM EIN-ZUSTAND BEI HOHEM DYNAMIKUMFANG (HDR), FALLS VORHANDEN	92.0	W
LEISTUNGS-AUFNAHME IM AUS-ZUSTAND, FALLS ZUTREFFEND	N/A	W
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BEREITSCHAFTSZUSTAND, FALLS ZUTREFFEND	0.5	W
LEISTUNGS-AUFNAHME IM VERNETZTEN BEREITSCHAFTSBETRIEB, FALLS ZUTREFFEND	2.0	W
ART DES ELEKTRONISCHEN DISPLAYS	Fernsehgerät	
SEITENVERHÄLTNIS	16:9	
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG	3840x2160	Pixel
BILDSCHIRMDIAGONALE	108.0	cm
BILDSCHIRMDIAGONALE	43	Zoll
SICHTBARE BILDSCHIRMFLÄCHE	49.8	dm <sup>2</sup>
VERWENDETE PANEL-TECHNOLOGIE	QLED LCD	
AUTOMATISCHE HELLIGKEITSREGELUNG (ABC) VORHANDEN	Nein	
SPRACHERKENNUNGSSENSOR VORHANDEN	Nein	
ANWESENHEITSSENSOR VORHANDEN	Nein	
BILDWIEDERHOLFREQUENZ (STANDARD)	50	Hz
MINDESTENS GARANTIERTE VERFÜGBARKEIT VON SOFTWARE- UND FIRMWARE- AKTUALISIERUNGEN (AB DEM ZEITPUNKT DER BEENDIGUNG DES INVERKEHRBRINGENS)	8	
MINDESTENS GARANTIERTE VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN (AB DEM ZEITPUNKT DER BEENDIGUNG DES INVERKEHRBRINGENS)	7	
MINDESTENS GARANTIERTE PRODUKTUNTERSTÜTZUNG	7	
MINDESTLAUFZEIT DER VOM LIEFERANTEN ANGEBOTENEN ALLGEMEINEN GARANTIE	0	
ART DER STROMVERSORGUNG (NETZTEIL)	INTERN	
EXTERNER NETZTEIL (NICHT GENORMT, IN DER VERKAUFSPACKUNG ENTHALTEN)		
EINGANGSSPANNUNG		V
AUSGANGSSPANNUNG		V

GENORMTES EXTERNES NETZTEIL (ODER GEEIGNETES NETZTEIL, FALLS NICHT IN DER VERKAUFSPACKUNG ENTHALTEN)		
BENÖTIGTE AUSGANGSSPANNUNG		V
BENÖTIGTE STROMSTÄRKE (MINDESTWERT)		A
BENÖTIGTE STROMFREQUENZ		Hz