


Samsung Galaxy S23 - Cremefarben - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 - 5G Smartphone -
Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher
128 GB - OLED-Display - 6.1" - 2340 x 1080
Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12
MP, 10 MP - front camera 12 MP -
Cremefarben



Gruppe: Mobiltelefone
Hersteller: Samsung
Hersteller Artikel Nr: SM-S911BZEDEUB
EAN: 8806094724882

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S23 - Cremefarben - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-S911B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15.39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (scratch resistant glass)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 13 mit Samsung One UI 5.1
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	12 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2100 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Cremefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.9 mm x 7.6 mm x 146.3 mm
Gewicht	168 g
Reparierbarkeitsindex	8.2 (von 10)
SAR	1,304 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2.42 W/kg (limb)