

Samsung Galaxy S23 Ultra - Lavendel - 5G Smartphone - 512 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 Ultra - 5G
Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB /
Interner Speicher 512 GB - OLED-Display -
6.8" - 3088 x 1440 Pixel (120 Hz) - 4x x
Rückkamera 200 MP, 12 MP, 10 MP, 10 MP
- front camera 12 MP - Lavendel

Gruppe: Mobiltelefone
Hersteller: Samsung
Hersteller Artikel Nr: SM-S918BLIHEUB
EAN: 8806094729092



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S23 Ultra - Lavendel - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-S918B/DS
Anzeige	OLED-Display - 3088 x 1440 Pixel - 17.31 cm (6.8") - 500 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (scratch resistant glass)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / 512 GB
Betriebssystem	Android 13 mit Samsung One UI 5.1
Hauptkamera	200 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 10x optischer Zoom - f/4.9
Vierte Kamera	10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4
Vordere Kamera	12 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, UWB, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2940 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Lavendel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	78.1 mm x 8.9 mm x 163.4 mm
Gewicht	233 g
Reparierbarkeitsindex	8.2 (von 10)
SAR	1,398 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2,95 W/kg (Gliedmaße)