

Makita BO4565J - Schwingschleifmaschine - 200 W - 114 x 102 mm

Produktbeschreibung: Makita BO4565J - Schwingschleifmaschine -
200 W - 114 x 102 mm

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Makita
Hersteller Artikel Nr: BO4565J
EAN: 0088381670616



Beschreibung:

Ein vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl von Anwendungen. Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel. Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleiftellergröße von 92 x 228 mm. Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich.

Key Selling Points:

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer mit Dreiecksplatte
- Perfekte Gehäusegestaltung ermöglicht verschiedene Greif-Varianten
- Mit dreieckigem Grundplattenüberstand zur gleichzeitigen Bearbeitung von Ober- und Unterkanten
- Äußerst geringe Geräuschemissionen und sehr vibrationsarmer Betrieb
- Sehr effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita BO4565J - Schwingschleifmaschine - 200 W - 114 x 102 mm
Produkttyp	Schwingschleifmaschine - 200 W - 114 x 102 mm
Geschwindigkeit	14000 opm
Schleifenfläche	92 x 228 mm