



Osram LED Lampe ersetzt 20W Gu5.3 Reflektor - Mr16 in Transparent 3,4W 230lm 270...

Leuchtmittel

UVP: 7,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-587858
Material	Glas
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	12 V
Leistungsaufnahme	3.4 W
Sockel	GU5,3
Dimmbar	Ja
Dimmtechnologie	Stufenlos
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - MR16
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	36 Grad
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 46 mm (Ø) 51 mm
Produktgewicht	0.05 kg



LEDVANCE
AC33718

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	G

4 kWh/1000h



2019/2015