

Bosch GSR 18V-45 PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus, Ladegerät enthalten

Produktbeschreibung: Bosch GSR 18V-45 PROFESSIONAL -
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13
mm - 45 N·m - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
- 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019K3205
EAN: 4059952635682



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-45 PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	45 N·m
Max. Drehmoment (weich)	21 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen
Ladegerät	Ladegerät enthalten