

## ViewSonic PX727-4K - DLP-Projektor - Zoomobjektiv

Produktbeschreibung:	ViewSonic PX727-4K - DLP-Projektor - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 4K - Zoomobjektiv
Gruppe:	Projektoren
Hersteller:	ViewSonic
Hersteller Artikel Nr:	PX728-4K-EU
EAN:	0766907008944

### Beschreibung:

Der ViewSonic PX727-4K ist ein 4K-Heimkino-Projektor und besticht mit einer atemberaubenden Klarheit und einer erhöhten Detailtreue zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der Projektor verfügt über die XPR-Technologie, um atemberaubende Bilder mit 8,3 Megapixeln zu realisieren. Zudem deckt der Heimkino-Profi den Rec.2020- und Rec.709-Farbstandard ab und projiziert mithilfe der Cinema-SuperColor-Technologie in Kombination mit dem RGB-RGB-Farbrad ein brillantes und farbtreues Bild auf die Projektionsfläche. Darüber hinaus stellt der PX727-4K dank HDR-Unterstützung Inhalte extrem kontrastreich dar, wodurch ein dynamisches Kinoerlebnis gewährleistet wird. Ausgestattet mit zwei HDMI-, VGA-, USB-, Mini-USB- sowie Audio-Schnittstellen bietet der Projektor flexible Anschlussmöglichkeiten. Ein 10-Watt-Lautsprecher garantiert klaren und raumfüllenden Sound und komplettiert das audiovisuelle Entertainmentpaket.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX727-4K - DLP-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad, Infrarotempfänger
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1
Auflösung	3840 x 2160
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 4K
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm