




**Modischer Star Deckenstrahler LED weiß schwenkbar 2-flammig**  
Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 64,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-261508
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Lichtaustritt</b>	unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	2x 230 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	15000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Schlafzimmer
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut



**Produktmaße** (H) 82 mm (B) 60 mm (L) 198 mm  
**Produktgewicht** 0.5 kg