








Philips myGarden LED Außenwandleuchte Bustan in anthrazit, mit Bewegungsme...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 99,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr





Artikelnummer	A-340849
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Witterungsbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	2x 500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Schlicht, Modern
Sensortyp	Bewegungssensor

Reichweite	10 m
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 92 mm (B) 220 mm (T) 78 mm
Produktgewicht	0.575 kg