



## Philips myGarden LED Außenwandleuchte Drosera, Schwarz

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 69,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-344333                              |
| <b>Material</b>            | Aluminium                             |
| <b>Farbe</b>               | Schwarz                               |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 230 V                                 |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 12 W                                  |
| <b>Schutzklasse</b>        | II                                    |
| <b>Schutzart</b>           | IP44                                  |
| <b>Montageart</b>          | Wand                                  |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein                                  |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED                                   |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine                           |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 2700 Kelvin                           |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß                              |
| <b>Lichtstrom</b>          | 1000 lm                               |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | > 80                                  |
| <b>Lebensdauer</b>         | 25000 h                               |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 12500                                 |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Garten, Hauseingang, Balkon, Terrasse |
| <b>Stil</b>                | Modern                                |
| <b>Form</b>                | eckig                                 |
| <b>Netzstecker</b>         | Nein                                  |
| <b>Leuchtmittel</b>        | Ja, fest verbaut                      |
| <b>Produktmaße</b>         | (H) 190 mm (B) 190 mm (T) 74 mm       |



**Produktgewicht**

0.565 kg