

Canon PIXMA TS5350i - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS5350i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Schwarz



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 4462C086
 EAN: 4549292198201

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS5350i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier, Fotopapier Pro Platinum
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.3 cm x 31.5 cm x 14.8 cm
Gewicht	6.3 kg
Farbe	Schwarz