

SCHLIESSKRAFTMESSGERÄT

BIA2-SE-10-300



- » **Präzise Messungen**
- » **Robuste Ausführung**
- » **Einfache Handhabung**
- » **Kompletter Lieferumfang - inklusive hochwertigem Transportkoffer**
- » **Umfassende Anwenderunterstützung**
- » **Kalibrierservice**

Das Schließkraftmessgerät BIA Klasse 2 ist ein mechanisches Schließkraftmessgerät für Bustüren. Die aufwändige Konstruktion vereint Präzision mit praxisgerechter Robustheit und sorgt für genaue Messwerte auch nach jahrelangem Einsatz in rauer Umgebung.

Spezifikation

Kraft	
Messbereich	10 ... 300 N
Auflösung	1
Genauigkeit	+/- 10 N oder 5 % vom Messwert

Allgemeine technische Daten	
Steifigkeit	10 N/mm
Spaltbreite	115 mm
Schutzklasse (Gerät)	IP43
Spannungsversorgung	9 V Blockbatterie
Gewicht	2100 g
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.F
Lagerbedingungen	-40 ... 50 °C , 0 ... 90 % r.F
Abmessungen (L x B x H)	230 x 130 x 115 mm