

# ÜBERSICHT DER PRÜF- UND MESSFUNKTIONEN

Die Spannungsprüfer vom Hause Testboy überzeugen durch ihr anwenderfreundliches Handling, robuste und sichere Bauform. Darüber hinaus erfüllen sie alle Anforderungen, die eine Fachkraft an moderne Spannungsprüfer stellt.

 4000 828 945		<b>ST 105 PROMAT</b>	<b>TB113</b>
	<b>Anzeige</b>	optisch, akustisch, vibrierend	optisch + akustisch
	<b>Messbereich</b>	12-1000 V AC	12-1000 V AC
	<b>Überspannungskategorie</b>	CAT IV 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
	<b>integr. LED-Taschenlampe</b>	Ja	Ja
	<b>sonstiges</b>	-	-
		Keine Durchgangsprüfung	Keine Durchgangsprüfung
		<b>4000 828 945</b>	<b>4000 828 925</b>
 4000 828 926		<b>TB 114</b>	<b>TB 115 Bit</b>
	<b>Anzeige</b>	optisch + vibrierend	optisch
	<b>Messbereich</b>	12-1000 V AC	12-1000 V AC
	<b>Überspannungskategorie</b>	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
	<b>integr. LED-Taschenlampe</b>	Ja	Nein
	<b>sonstiges</b>	-	BIT-Aufnahme inkl. 2 Bits und Tasche
		Keine Durchgangsprüfung	Keine Durchgangsprüfung
		<b>4000 828 926</b>	<b>4000 828 944</b>
		<b>DMM 10 (Promat)</b>	
	<b>Anzeige</b>	LCD, beleuchtet	
	<b>DC Spannung</b>	0 - 600 V	
	<b>AC Spannung (TRMS)</b>	0 - 600 V	
	<b>DC Strom</b>	0 - 10 A	
	<b>AC Strom</b>	0 - 10 A	
	<b>Temperaturmessung</b>	-20 °C - 200 °C mit Temperaturfühler	
	<b>Widerstand</b>	600 Ohm - 60 MOhm	
	<b>Durchgangstest</b>	Ja (Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ω)	
	<b>Diodentest</b>	Ja	
	<b>Kapazität</b>	bis 60mF	
	<b>Messbereichsschutz</b>	Nein	
	<b>Überspannungskategorie</b>	CAT III 600 V	
<b>Gewicht</b>	380g		
<b>Spannungsversorgung</b>	2x Typ AA		
<b>Data-Hold-Funktion</b>	Ja		
		<b>4000 828 844</b>	
		<b>Testboy 20 Plus</b>	
	<b>Durchgangsprüfung</b>	optisch 0-20 Ω / akustisch 0-250 Ω	
	<b>Prüfspannung</b>	4,5 V	
	<b>Prüfstrom</b>	optisch ~10 mA / akustisch ~2 mA	
	<b>kontaktlose Spannungsprüfung</b>	Ja	
	<b>Fremdspannungsschutz</b>	bis 300 V	
<b>Überspannungskategorie</b>	CAT II 300 V		
<b>integr. LED-Taschenlampe</b>	Ja		
		<b>4000 828 942</b>	
 4000 828 927		<b>Testboy 40 Plus</b>	<b>Testboy 40 Simple</b>
	<b>Anzeige</b>	optisch, 8LEDs	10 LEDs für Spannung, Polarität, Durchgang und ELV
	<b>Spannungsbereich</b>	6-400 V AC/DC	12 – 690 V AC/DC
	<b>Überspannungskategorie</b>	CAT III 400 V	CAT IV 300 V / CAT III 600V / CAT II 690V
	<b>Polarität</b>	Ja (+,- LED)	Ja (+,- LED)
	<b>Schutzart</b>	IP 65	Schutzart: IP 54
	<b>Spannungsversorgung</b>	über Messobjekt	2x 1,5 V Typ AAA Micro
		<b>4000 828 927</b>	<b>4000 828 074</b>
 4000 828 074			