

Canon PIXMA TS8352a - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS8352a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Rot

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 3775C116
 EAN: 4549292150360

Beschreibung:

Das Premium-Tintenstrahl-Multifunktionssystem für kreative Familien. Die FINE Technologie mit 6 separaten Tinten, sorgt dafür, dass Fotodrucke bei Aufbewahrung im Album lange Jahre lang farbstabil bleiben - damit deine Bilder lange begeistern. Papiereinzug hinten und Mehrzweckezug eröffnen vielseitige Möglichkeiten für Druckmedien, zu denen auch magnetisches und beidseitig bedruckbares Fotopapier Matt und T-Shirt-Transfer-Folie zum Aufbügeln gehören - deine Kreativität ist damit grenzenlos. Du kannst sogar deine eigenen CDs gestalten. Mit seinen intelligenten kabellosen Verbindungsoptionen, der einfachen Bedienung und einem SD-Kartenslot bietet der TS8352a schier unbegrenzte Möglichkeiten zum Drucken.

Key Selling Points:

- Drucken, scannen und kopieren - das Multifunktionssystem bietet neben der Funktionsvielfalt ein auffallend schickes Design und zwei Papierzuführungen
- Die FINE Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering, Schneller und hochwertiger Druck von Fotos und Dokumenten
- Technologie und sechs separate Tintentanks, zu denen auch Fotoblau zur Reduzierung von Körnigkeit gehört, sorgen für erstklassige Fotodrucke
- Dank ChromaLife100 Tintensystem bleiben die Fotodrucke bei Aufbewahrung im Album lange Jahre farbstabil
- Zusätzlich bietet das System die Unterstützung des 5-GHz-WLAN-Bands und die Kompatibilität mit SD-Speicherkarten
- Zahlreiche unterschiedliche Druckmedien sind über den Papiereinzug hinten und den Mehrzweckezug verfügbar: dazu gehören magnetisches, quadratisches und beidseitig bedruckbares Fotopapier Matt sowie T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln
- Über den 10,8 cm großen Farb-Touchscreen mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche lässt sich das System ganz einfach bedienen
- Mit nur einem Knopfdruck ist der Drucker mit dem WLAN verbunden und schon kannst du die Schnappschüsse von deinen Social Media Accounts ausdrucken
- Jede Menge Automatik für eine einfache Bedienung: Automatisch



hochklappendes Bedienfeld, automatisches Ausfahren der Papierausgabe, automatischer beidseitiger Druck und automatische Erkennung der Papierbreite

- Die hohe Druckgeschwindigkeit liefert 15 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 10 Seiten pro Minute in Farbe

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS8352a - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 6 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	2400 x 4800 dpi
Bildschirm	10.8 cm (4.3")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus, Message In Print support
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.3 cm x 31.9 cm x 14.1 cm
Gewicht	6.6 kg
Farbe	Rot

What's in the Box:

- Canon PIXMA TS8352a
- Tintenbehälter - pigmentiertes Schwarz
- Tintenbehälter - Schwarz
- Tintenbehälter - Cyan
- Tintenbehälter - Magenta
- Tintenbehälter - Gelb
- Tintenbehälter - fotoblau

