

Bosch GSR 12V-35 FC Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Bosch GSR 12V-35 FC Professional -
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10
mm - 35 N·m - 2 Akkus - 12 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019H3009



Beschreibung:

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment. Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile, die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit hohe Flexibilität bieten. Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz und Stahl.

Key Selling Points:

- FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen
- Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 12V-35 FC Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 460 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	0.8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	35 N·m
Max. Drehmoment (weich)	20 N·m
Anz. an Batterien	2
Batterietyp	12 V - Lithium-Ionen