

## Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Bosch GSB 18V-45 Professional -  
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2  
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13  
mm - 45 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Bosch  
Hersteller Artikel Nr: 06019K3303



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	45 N·m
Max. Drehmoment (weich)	21 N·m
Anz. an Batterien	2
Batterietyp	18 V - Lithium-Ionen