

### Bosch Uneo Maxx - Bohrhammer - schnurlos - 2 Akkus, Ladegerät enthalten

Produktbeschreibung: Bosch Uneo Maxx - Bohrhammer - schnurlos - 2 Funktionen - SDS-Quick - 0.6 Joules - 2 Akkus, Ladegerät enthalten - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 060395230L  
 EAN: 4053423235265



**Key Selling Points:**

- Hämmern in Beton und Mauerwerk, Bohren und Schrauben - mit dem kraftvollen pneumatischem Bosch-Hammerwerk mit 0,6 Joule Schlagstärke
- Komfortables Arbeiten durch besonders handliche Größe und ein geringes Arbeitsgewicht
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku und 1-Std.-Lader, einsetzbar in allen Geräten des Bosch 18-V-Lithium-System
- Bosch-SDS-Quick-Werkzeugaufnahme - Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges und optimale Kraftübertragung
- Zusätzliche Sechskantwerkzeugaufnahme
- Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz sowie zum Schrauben
- Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 - max. über den Schalterdrücker
- Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Uneo Maxx - Bohrhammer - schnurlos - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
Produkttyp	Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi	2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
Geschwindigkeit	0 - 900 1/min
Spannfuttertyp	SDS-Quick
Einwirkungsenergie	0.6 Joules
Anz. an Batterien	2
Batterietyp	18 V - Bleisäure
Ladegerät	Ladegerät enthalten

