

Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus, Ladegerät enthalten

Produktbeschreibung: Bosch GSB 18V-45 Professional -
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13
mm - 45 N·m - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
- 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019K3305
EAN: 4059952635699



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	13 mm
Max. Drehmoment (hart)	45 N·m
Max. Drehmoment (weich)	21 N·m
Anz. an Batterien	2
Batterietyp	18 V - Lithium-Ionen
Ladegerät	Ladegerät enthalten