



Wandleuchte für Glüh- & Energiespar Leuchtmittel

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 188,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310854
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Rustikal
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 300 mm (B) 295 mm (L) 440 mm
Produktgewicht	1.65 kg