



Dekorative Wandleuchte Sorrento aus rostfreiem Edelstahl und Glas in klar, E27

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 103,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311056
Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Retro, Schlicht
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 340 mm (B) 270 mm (T) 290 mm
Produktgewicht	1.35 kg