



Dekorative Sockelleuchte Milano aus Aluminium in schwarz, silber und Acrylglas i...

Wegeleuchten

UVP: 73,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311033
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	75 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP43
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Rustikal, Schlicht
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Sockel
Produktmaße	(H) 510 mm (B) 160 mm (T) 160 mm
Produktgewicht	1.1 kg