



Schwenkbarer Wandspot Modena aus Aluminium in grau und Glas in klar, GU10 Fassun...
Wand- & Deckenleuchten UVP: 33,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311153
Material	Aluminium
Farbe	Grau
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	7 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 150 mm (B) 60 mm (L) 90 mm
Produktgewicht	0.35 kg