



Dekorative Solar LED Tischleuchte Assisi aus Kunststoff in weiß, IP44

Dekobeleuchtung & Lichtobjekte

UVP: 36,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310953
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230-240 V
Leistungsaufnahme	0,5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4500 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	30 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Garten
Stil	Modern, Dekorativ
Paneltyp	Photovoltaik
Leuchtdauer	6
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße (H) 360 mm (B) 190 mm (L) 190 mm
Produktgewicht 0.75 kg