



## LED Akkuleuchte Positano in Weiß 2,2W 180lm IP54

Campinglampen

UVP: 113,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-413935
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	3,7 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	2.2 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Touchpoint am Produkt
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 bis 3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	180 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	20000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Terrasse, Balkon, Garten, Wohnzimmer, Esszimmer
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Touchfunktion</b>	Ja

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Touch</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 350 mm (B) 110 mm (T) 110 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.75 kg