



## Moderne Wegeuchte Trieste mit Pfahl aus Stahl und Acrylglas in klar

Wegeleuchten

UVP: 128,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-311119
<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	35 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Garten
<b>Stil</b>	Modern, Zeitlos
<b>Form</b>	rund, länglich
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Weiteres</b>	inkl. Pfahl
<b>Produktmaße</b>	(H) 1000 mm (B) 115 mm (T) 205 mm
<b>Produktgewicht</b>	2.46 kg