



Effektvolle LED Wandleuchte Monza aus Aluminium in silber und Acrylglas in klar,...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 148,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311292
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230-240 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	160 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 150 mm (B) 150 mm (L) 105 mm
Produktgewicht	0.83 kg

