



Moderne Wandleuchte Bari aus Aluminium in weiß und Glas in klar, E27 Fassu...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 66,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311019
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	75 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	Glasdurchmesser 14x15,5cm
Produktmaße	(H) 440 mm (B) 250 mm (T) 360 mm
Produktgewicht	1.25 kg