



Stilvolle Wandleuchte Modena aus Edelstahl und opalem Glas in milchig, mit einer...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 38,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311148
Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	25 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	G9
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Zeitlos, Schlicht
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	(Maße Einbauglas: 11x6x6cm)
Produktmaße	(H) 160 mm (B) 60 mm (T) 90 mm
Produktgewicht	0.408 kg