



Solar LED Erdspießleuchte Assisi, RGB, 2er Set, abgerundeter Kopf

Außenstrahler

UVP: 24,00 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr



Artikelnummer	A-334715
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	1,2 V
Leistungsaufnahme	0.12 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport, Garten
Stil	Modern, Dekorativ
Paneltyp	Photovoltaik
Leuchtdauer	8
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 350 mm (B) 105 mm (L) 105 mm
Produktgewicht	0.32 kg