



Wandleuchte Carpi in Messing E27 IP44 180mm

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 161,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-541303
Material	Stahl
Farbe	Messing
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 300 mm (B) 180 mm (L) 135 mm
Produktgewicht	2.429 kg