



LED Akku Stehleuchte Pomezia in Weiß 10W 600lm IP54

Stehleuchten

UVP: 458,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-541317
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	10 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Touchpoint am Produkt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 4000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Wohnzimmer, Garten, Esszimmer
Stil	Modern, Dekorativ
Form	länglich
Netzstecker	Nein

Touchfunktion	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Touch	Ja
Weiteres	Höhe 1: 770, Höhe 2: 1130, Höhe 3: 1500
Produktmaße	(H) 1500 mm (B) 350 mm (L) 350 mm
Produktgewicht	9.4 kg