



Stilvolle Wandleuchte Modena aus Edelstahl und opalem Glas in milchig, mit zwei ...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 51,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311146
Material	Stahl-rostfrei
Farbe	Silber, Weiß
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	2x 25 W
Fassung	2x G9
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 230 mm (B) 60 mm (L) 90 mm
Produktgewicht	0.589 kg