



LED Bodeneinbaustrahler in Schwarz 2x 6W 1080lm IP65

Bodeneinbaustrahler

UVP: 131,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-406185
Material	Glas
Farbe	Transparent, Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 540 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Garage & Carport, Terrasse
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 90 mm (B) 92 mm (T) 92 mm

ENERGY

Gnosjö Konstsmide AB
7876

Energy efficiency class: **F**

7 kWh/1000h

QR code and date: 2019/2015

Produktgewicht

0.9 kg