



LED Außenwandleuchte aus Aluminium in Grau und Acrylglas in Weiß

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 108,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-360654
Material	Aluminium, Acrylglas
Farbe	Grau
Anschlussspannung	230-240 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 290 lm
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 150 mm (B) 140 mm (T) 175 mm (Ø) 150 mm
Produktgewicht	1.2 kg

