



LED Akku Tischleuchte Nice in Rostfarbig 2,5W 120lm IP54

Dekorative Tischleuchten

UVP: 123,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-541312
Material	Aluminium
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	2.5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Touchpoint am Produkt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	120 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer
Stil	Modern, Dekorativ
Form	länglich
Netzstecker	Nein

Touchfunktion	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Touch	Ja
Produktmaße	(H) 360 mm (B) 100 mm (L) 100 mm
Produktgewicht	0.85 kg