



## Dekorative Wandleuchte Milano aus Aluminium in schwarz, silber und Acrylglas in ...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 73,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-311035
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	230-240 V
<b>Max. Leistung</b>	60 W
<b>Fassung</b>	E27
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Anwendungsbereich</b>	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
<b>Stil</b>	Retro
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 380 mm (B) 160 mm (L) 290 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.2 kg