



Moderne Wandleuchte Modena aus Aluminium in weiß, mit doppeltem Lichtkegel...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 56,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311104
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	2x 35 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 300 mm (B) 85 mm (L) 145 mm
Produktgewicht	0.907 kg