



## Bodeneinbaustrahler aus Edelstahl GU10 IP65

Bodeneinbaustrahler

UVP: 101,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-351122
<b>Material</b>	Stahl-rostfrei, Aluminium
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	230-240 V
<b>Max. Leistung</b>	6 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Lichtaustritt</b>	oben
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 150 mm (B) 120 mm (L) 120 mm
<b>Produktgewicht</b>	1 kg