



Moderne Wandleuchte Modena aus Aluminium in weiß und Acrylglas in klar, mi...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 41,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311101
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Zeitlos
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 155 mm (B) 90 mm (T) 145 mm
Produktgewicht	0.487 kg