



Dekorative Mastleuchte Milano aus Aluminium in schwarz, silber und Acrylglas in ...

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 441,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311031
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	3x 75 W
Fassung	3x E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP43
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Gewerblicher Bereich
Stil	Rustikal, Schlicht
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Pfahl, inkl. Fundament
Produktmaße	(H) 2300 mm (B) 570 mm (T) 570 mm
Produktgewicht	8.95 kg