



Moderne Wandleuchte Fenix aus Kupfer und Acrylglas in rauchfarben, E27 Fassung

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 296,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310758
Material	Kupfer
Farbe	Kupfer
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Rustikal, Shabby Chic, Landhaus
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 250 mm (T) 390 mm
Produktgewicht	2.2 kg