



Witterungsbeständiges Terrassen- und Balkonlicht Assis, IP44, weiß, e...

Solar Deko

UVP: 61,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-334712
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	1,2 V
Leistungsaufnahme	1 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	Touchpoint am Produkt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
Anwendungsbereich	Terrasse, Balkon
Stil	Schlicht, Dekorativ, Zeitlos
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Touchfunktion	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Touch	Ja
Weiteres	inkl. 1x Liion Akku
Produktmaße	(H) 145 mm (B) 120 mm (T) 120 mm
Produktgewicht	0.36 kg