



Dekorative Wandleuchte Benu aus Aluminium in schwarz und rauchfarbenes Acrylglas...
Wand- & Deckenleuchten UVP: 256,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310753
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	100 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Rustikal, Shabby Chic, Landhaus
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 430 mm (B) 260 mm (T) 320 mm
Produktgewicht	2.45 kg