



Moderne Mastleuchte Vega aus Aluminium in schwarz und Glas in klar, E27 Fassung

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 423,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310857
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230-240 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Hauseingang, Gewerblicher Bereich, Garten
Stil	Rustikal
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 2400 mm (B) 300 mm (L) 550 mm
Produktgewicht	5.4 kg